

Zellenausleser JCT




*Wir trennen die Spreu
vom Weizen*

- › vorgesehen für das Auslesen von Fremdkörpern, die sich durch Form und Länge von Getreide unterscheiden
- › einfache Einstellung und Einrichtung für verschiedene Fruchtarten
- › hohe Leistung bei kleinen Maschinenabmessungen
- › einfache Installation, Inbetriebnahme und Bedienung
- › robuste Ausführung mit hoher Produktionszuverlässigkeit

JCT		515	625	930
Zylinderdurchmesser	mm	500	600	900
Zylinderlänge	mm	1500	2500	3000
Leistung	t/h	1,5	5	10
Funktion	R – Kurz- und Rundkornauslese (Kornhälften, Labkraut) L – Langkornauslese (Hafer) RL – Kurz- und Langkornauslese PLR – Rund- und Langkornauslese mit Vorsortierung			

Funktionsschema der Zellenausleser JCT



- > Reinware
- > große Verunreinigungen
- ...> kleine Verunreinigungen

—> rotierende Maschinenteile